

ROVISCAN

アナログフィルムをデジタル画像に転換 !!

負担の軽い価格をROVISCANが可能にしました。

アナログシステムを高価なデジタルシステムに入れ替えることにご負担を感じる先生に、アナログフィルムをデジタル画面に転換させてくれる自動フィルムスキャニングシステム (Automatic Film scanning system)「ROVISCAN」をお奨めします。



主な特長

- ① アナログフィルムをデジタル画像に転換できます。
- ② 超短時間(2~4秒)で鮮明なデジタル画像になります。
- ③ 安い投資費用で、デジタルイメージを得ることが出来ます。
- ④ CCDセンサーの異物感や影像取得の難しさを解消出来ます。
- ⑤ 耐久性に優れているため、寿命は半永久的です。
- ⑥ 他の管理ソフトウェアとの連動も簡単です。
- ⑦ 独自のプログラムで、影像保存も可能です。

CE FC

ROVISCAN



イメージアップと効率アップに役立つ 小さな巨人
 投資費用とサイズはコンパクト 小さな巨人
 活用度と満足度は大きい 小さな巨人

想像以上！ 期待以上！「ROVISCAN」を体験して下さい。
 安くて、イメージの歪曲も無く、短時間で再現される「ROVISCAN」

項 目		仕 様
フィルム大きさ	幅	22~57mm
	長さ	35~76mm
スキャナー	スキャン駆動方式	Motor Driven
	センサー形式	CIS (Contact Image Sensor)
	スキャン最大幅	54mm
	解像度	600dpi (Equivalent Pixel Size 42.3um)
	色	8bit/12bit.14bits gray
	ファイル形式	TIFF G4, JPEG, BMP
	処理時間	2 ~ 4 秒
応用 プログラム インターフェース	TWAIN	Version 1.8
	DLL	WiseCube dedicated DLL (Win2000, XP, Vista)
ハードウェア インターフェース	Standard	USB 2.0 High Speed (48Mbps)
	Connector Type	USB - B
大きさ	大きさ	W116 x D93 x H62 (mm)
	重さ	450g
電源	入力	DC 12V / 1.5A
	Jack Plug	Outer diameter 5.5mm(-), Inner diameter 2.5mm(+)
使用環境	温度	10 ~ 40℃
	湿度	10 ~ 85%, Non condensing

(輸入元)

株式会社近畿レントゲン工業社

〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上ル頭町259番地
 TEL(075)441-3234 FAX (075)415-0364

(販売代理店)

内外歯材株式会社

〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
 TEL (06)6771-5553 FAX (06)6779-7518