



エプソン製 スマートグラス

MOVERIO BT-350


見たい情報が
いつも視野の中に

姿勢を変えずに
操作でき操作性の向上を
サポートします

SHOFU INC.

写真はイメージです。

各部の機能



*BT-350は商用ハードウェアです。用途に合わせた専用アプリケーションをインストールしてご利用いただく商品です。詳細はホームページをご覧ください。

*アプリケーションおよび開発ベンダー様のご紹介→moverio-pro.jp/app/*BT-300用のアプリダウンロードサイト「MOVERIO Apps Market」はご利用いただけません。

仕様

型番	BT-350	
表示性能	ディスプレイ方式	シリコンOLED(有機EL)
	解像度	HD:横1280×縦720ドット
	画角	約23度(対角)
	仮想画面サイズ	80型相当(仮想視聴距離5m時) 320型相当(仮想視聴距離20m時)*1
	色数	24ビットカラー(約1677万色)
オペレーションシステム		Android™ 5.1*2
内蔵メモリー	メインメモリー	2GB
	ユーザーメモリー	16GB+内蔵SDカード(32GB/Class10)
音声・動画再生	対応動画形式	MP4(MPEG4/H.264+AAC)、MPEG2(H.264+AAC)、VP8
	対応静止画形式	JPEG、PNG、BMP、GIF
	対応音声形式	WAV、MP3、AAC
	対応3Dフォーマット	サイドバイサイド方式
無線	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Miracast®(Source/Sink) 周波数帯 2.4GHz帯1-13ch、5GHz帯36-144ch	
	Bluetooth® Smart Ready(Bluetooth® 4.1 Class2) プロファイル HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP/PAN	
接続端子	microUSB、ヘッドセット接続端子、4極ミニジャック(CTIA規格マイク付イヤホン対応)*3	

その他機能	カメラ	500万画素
	サウンド出力	2.0 mW/16Ω
	センサー	GPS/地磁気センサー/加速度センサー/ ジャイロセンサー/照度センサー
電源仕様	コントローラー	5 VDC 900 mA (ACアダプター接続時)
	ACアダプター	入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:5VDC
	バッテリー	リチウムポリマー 2950mAh*4
環境性能	駆動時間	約6時間(25℃下でのビデオ再生のみ時)*5 約2時間(25℃下での遠隔映像・音声共有時)*5
	動作温度/湿度	5～35℃ 湿度20～80%(結露しないこと)
	保存温度/湿度	-10～60℃ 湿度10～90%(結露しないこと)
外形寸法	防水機能	生活防水 IPx2 (コントローラーは、オプションのコントローラーケース使用時)
	ヘッドセット部	181mm×193.5mm×30.5mm(シェード除く)*6
質量	コントローラー部	116mm×56mm×23mm(突起部除く)
	ヘッドセット部	119g(シェード、ケーブル除く)
	コントローラー部	129g

*1:体感サイズには個人差があります。*2:Google Play非対応。*3:適合プラグ使用時も動作の一部に制限が発生することがあります。*4:リチウム含有量1.5g以下。ワット時定格量20Wh以下。*5:エプソン社評価条件における目安です。*6:メガネの形状によっては装着できないことがあります。幅が147mmを超えるメガネをお使いの方は装着できません。



エプソン製 スマートグラス
MOVERIO BT-350

製品詳細および保守サービスについてはメーカー(エプソン社)ホームページ/カタログをご参照くださいますようお願いいたします。

エプソン社のホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソン社のホームページです。

このカタログに記載の価格は2018年8月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は製品説明書等をよく読んでお使いください。

取扱店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>