

電圧の調整無く取付可能

明るさ・寿命・色の美しさ UP!

ハンドピース&マイクロモーター用

LED ランプ (国産)

--- 球を入れ替えるだけでOKです ---

LED 球 新価格!!

価 格 (2 種類)

6,000 円

10,000 円

全9種 (各商品 1球入)

	Kavo・ モリタα用		ヨシダ用		NSK用		NSK タカラ GC用	NSK GC 京セラ用	シロナ用	オサダ用
	タービン・モーター用		タービン用	モーター用	タービン用	スケーラー バリ奥斯用	モーター用	モーター用 インプランター用	タービン用 モーター用	タービン用 モーター用
商品名	Kavo TYPE standard	Kavo TYPE モリタユニット用 要：電圧測定	Yoshida TYPE standard	Kavo TYPE standard	NSK TYPE HP	NSK TYPE SV	NSK TYPE M1 NSK TI-205L E7-モーター タカラDA400M GC TiモーターL	NSK TYPE M2 NSK NL400モーター GC Tiモーター-BLL 京セラインプラントNEO	Sirona TYPE HP	OSADA TYPE HP ファインジョイント用
旧価格	8,500円	10,000円 価格変更なし	8,500円		8,500円	10,000円	10,000円	10,000円	8,500円	8,500円
新価格	6,000円	10,000円	6,000円		6,000円	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円	6,000円
形状	 11.0		 17.0	 11.0	 18.0	 13.0	 13.0	 11.5	 11.5	 11.0
使用条件	3.6Vまでの 電圧で使用	3.7～18Vまでの 電圧で使用	3.6Vまでの 電圧で使用	形状がKavoType のみ適合	3.6Vまでの 電圧で使用	3.6Vまでの電圧で使用			3.6Vまでの 電圧で使用	3.6Vまでの 電圧で使用
特記事項	モリタ用タービン スーパーカスタム ・カスタムエアー には使用出来ま せん。	ご使用の場合 あらかじめ電圧を 調べて頂く必要が あります。				各適合モーターの種類をよく確認の上、 ご使用をお願い致します				
発注	 個	 個 電圧 (V)	 個	 個	 個	 個	 個	 個	 個	 個

(モリタチェアの場合は電圧の確認が必要です。)

◆モリタチェア用LEDも球を交換するだけでOK!
ホース交換・基板交換・電圧調整 不用!!

◆ハロゲンタイプも新価格で継続販売中!

価 格 旧価格 5,400 円 新価格 3,000 円

商品名	Kavo・モリタα用	ヨシダ用	NSK用
形状	 2球入	 2球入	 3球入
発注		廃番	廃番

ご注文は歯科材料店さまへ・ご質問等ございましたら

DENTRADE
Dental Supply & Trade

〒567-0041 大阪府茨木市下穂積 4-13-107
TEL:072-620-0523 FAX:072-620-0573
TEL:0120-7-86086 FAX:0120-1-86086

フリーFAX

0120-1-86086

商店様名

(

歯科医院分)